


INTRABALL

JEU COMPLET ACIER + CALCINABLE – *référence 3119*

INTRABALL – MALE CALCINABLE - 1.7 - X2

INTRABALL – FEMELLE ACIER – 3.0 – X2



LV PAL

Attachement sphérique axial **type 1205**
PLASTIQUE CALCINABLE - FEMELLE TI – *référence PL-404-14*



FEMELLE TI MALE : 2.25 mm
H : 3.55 mm
D : 3.50 mm

LV SFE

Attachement sphérique axial **type 1251**
PLASTIQUE CALCINABLE - LOGETTE TI – *référence SF-404-14*



LOGETTE Ti MALE : 2.25 mm
H : 3.40 mm
D : 4.00 mm



LV SP2

Attachement axial a bouton pression M2
D : 2 mm | H : 2.70 mm | D tête : 1.88 mm



type 0785TI – *référence SP-401-22*
Technique de scellement NOBIL FIX

H : 3.80 mm
D : 3.40 mm

type 0795TI – *référence SP-401-42*
Rétention circulaire dans la résine

H : 3.80 mm
D : 3.40 mm

MICRO CLIP

COMPLET – *référence MDMICROCLIP*



MALE 1.7 mm
H : 2.00 mm
D : 3.40 mm

SATURNO **type Oring**

Fixation à joint torique



MINI – *référence SO1971-2*
Boule de 1.8 mm



REGULAR - *référence SO1966-2*
Boule de 2.25 mm



Micro anneaux de rechange (pour boule 1.8 mm)
référence SO1974-10



Micro anneaux de rechange (pour boule 2.25 mm) –
référence SO1969-10

DYNA



Référence - 02MS1
Aimant Dyna – H 1.7mm | D 4.7 mm - 350 GR



Référence - 02MS2
Aimant Dyna – H 2.5 mm | D 4.5 mm - 500 GR



LV SP2

Attachement axial a bouton pression M2

D : 2 mm | H : 2.70 mm | D tête : 1.88 mm



type **0185TI** - référence SP-101-22

Technique de scellement NOBIL FIX

H : 3.80 mm

D : 3.40 mm



type **0175TI** - référence SP-101-32

Rétention dans la résine

H : 3.80 mm

D : 3.40 mm



LV SAG



Logette MINI en CoCr fritté à sceller, souder ou pour coulée de raccord

Logette STANDARD en CoCr fritté à sceller, souder ou pour coulée de raccord

LV SAG MINI Kit

■ SG-305-19

2 parties mâles ø 1,7 mm en plastique calcinable

2 parties femelles jaunes

2 auxiliaires de duplication

LV SAG STANDARD Kit

■ SG-304-19

2 parties mâles ø 2,25 mm en plastique calcinable

2 parties femelles jaunes

2 auxiliaires de duplication

LV SFE

Attachement sphérique extra coronaire

Auxiliaires combinés - Utilisable sur barres implantaires

MALE | D : 2.25 mm



Plastique calci pour assemblage

Technique de scellement NOBIL FIX



Technique de duplication

Logette Titane

Technique de duplication

Logette Titane

Chaque attachement est composé de 3 préformes plastiques (0°, 45°, 60°), une partie male et une femelle complète

H : 5.10 mm | D : 3.40 mm

SF-104-19



SF-104-14



SF-104-29



SF-104-24



LV VER



Logette en CoCr fritté à sceller, souder ou fixer dans la résine

Logette en CoCr fritté à sceller, souder ou fixer dans la résine

LV VER MINI Kit

■ VR-103-18

6 parties mâles 3 mm

6 parties femelles jaunes 3 mm

1 auxiliaire d'insertion universel

LV VER STANDARD Kit

■ VR-102-18

6 parties mâles 5 mm

6 parties femelles jaunes 5 mm

1 auxiliaire d'insertion universel



NOBIL FIX



NOBIL GRIP



NOBIL FIX est un composite de scellement anaérobie pour fixer des pièces de précision dans les prothèses dentaires. Il a été spécialement développé pour sceller les parties métalliques en différents alliages par une action de compression. Les surfaces des parties à sceller doivent être rugueuses, dégraissées et sèches. Le matériau en excédent ne durcit pas et ne peut pas servir de contrôle pendant la polymérisation.

Le kit contient 5 g en seringue 2 composants et 10 embouts.

NOBIL GRIP est un adhésif anaérobie qui prévient le dévissage de composants prothétiques par les forces masticatoires.

Le matériau comble l'espace entre les parties positives et négatives du filetage. Il ne durcit pas, mais sèche seulement. Il reste flexible pour permettre l'enlèvement des pièces sécurisées par NOBIL GRIP. Le flacon contient 5 ml d'adhésif. Laisser sécher pendant 3 heures à température buccale. Conserver à température ambiante.

LV CER type Ancorvis

Attachement charnière unilatéral, utilisable dans 4 quadrants



■ CR-706-17

Plastique calcinable

Inclinaison 90°

H : 3,50 mm

I : 3,50 mm

L : 8,50 mm

BARRES ET CAVALIERS

LV HOR

Barre profilée en plastique calcinable

1.80 – H : 4 mm

Conception H. Hader

Cavalier STANDARD L : 5 mm



Blanc : Rétention faible

Jaune : Rétention standard

Rouge : Rétention forte

LV HOR Kit STANDARD

■ HR-602-19

2 barres

6 cavaliers STANDARD jaunes 5 mm

6 cavaliers d'élaboration STANDARD 5 mm

1 auxiliaire d'insertion universel

CAVALIER ACIER



■ CL-694-4IN

2+2 pcs

H : 3,65 mm

L : 3,50 mm

Chaque cavalier a une cale d'épaisseur de 0,7 mm



■ CL-694-3IN

2+2 pcs

H : 3,65 mm

L : 3,50 mm

Chaque cavalier a une cale d'épaisseur de 0,7 mm

Petit modèle

Grand modèle



05 34 66 67 73 fax. 05 34 66 57 00



contact@multiservicedentaire.com
www.multiservicedentaire.com



TENONS CALCINABLES CYLINDRO-CONIQUES

Recharges de 40 tenons cylindro-coniques calcinables

lg : 9,5 mm ø 1,15 mm ○	DCAA40-095
lg : 11,4 mm ø 1,15 mm ○ L	DCAAL40-114
lg : 9,5 mm ø 1,25 mm ●	DCAJ40-095
lg : 11,4 mm ø 1,25 mm ● L	DCAJL40-114
lg : 11,5 mm ø 1,35 mm ●	DCAR40-115
lg : 13,4 mm ø 1,35 mm ● L	DCARL40-134
lg : 13,5 mm ø 1,45 mm ●	DCAB40-135
lg : 15,5 mm ø 1,55 mm ●	DCAV40-155
lg : 17,5 mm ø 1,65 mm ●	DCAN40-175

L = taille longue

TENONS CALCINABLES CONIQUES

Recharges de 40 tenons coniques calcinables

lg : 9 mm ø 1,5 mm ●	CCAJ40-09
lg : 11 mm ø 1,7 mm ●	CCAO40-11
lg : 12 mm ø 1,78 mm ●	CCAV40-12
lg : 13 mm ø 1,8 mm ●	CCAR40-13
lg : 14 mm ø 2 mm ●	CCAB40-14
lg : 16 mm ø 2,2 mm ●	CCAV40-16

CLAVETTES CYLINDRO-CONIQUES

Recharges de 20 clavettes cylindro-coniques calcinables

lg : 22 mm ø 1,15 mm ○	DCLACA-20
lg : 22 mm ø 1,25 mm ●	DCLACJ-20
lg : 22 mm ø 1,35 mm ●	DCLACR-20
lg : 22 mm ø 1,45 mm ●	DCLACB-20
lg : 22 mm ø 1,55 mm ●	DCLACV-20
lg : 22 mm ø 1,65 mm ●	DCLACN-20

